



Beskrivelse: Traditionelle kabel fittings. Kabelforskruning med høj beskyttelsesgrad. Plastic låsemøtrikker til montering er inklusiv i levering.

Materiale: Polyamid PA6 og pakning af neopren.

Temperaturområde: -20 °C til +100 °C.

Brændbarhed: V-2 iht. UL94.

Overfladebehandling: RAL 7035.

Tæthedegrad: IP 66

Gevind	Kabel størrelse	Pakkestørrelse	Artikelnr.
M12 x 1.5	3 - 6.5	100	CPG12
M16 x 1.5	5 - 10	50	CPG16
M20 x 1.5	6 - 12	50	CPG20
M25 x 1.5	13 - 18	50	CPG25
M32 x 1.5	18 - 25	20	CPG32
M40 x 1.5	22 - 32	10	CPG40
M50 x 1.5	30 - 38	5	CPG50
M63 x 1.5	34 - 44	5	CPG63