



Omschrijving: Traditionele kabelmontage. Bekend om zijn uitstekende trekantasting en voorziet tevens in het verkrijgen van een hogere beschermingsgraad. Inclusief kunststof sluitmoeren voor bevestiging.

Materiaal: Montage body in polyamide PA6, en afdichting in neopreen.

Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +100 °C.

Ontvlambaarheid: V-2 volgens UL94.

Afwerking: RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 66.

Draad	Kabeldoorsnede	Verpakkingseenheid	Item nr.
M12 x 1.5	3 - 6.5	100	CPG12
M16 x 1.5	5 - 10	50	CPG16
M20 x 1.5	6 - 12	50	CPG20
M25 x 1.5	13 - 18	50	CPG25
M32 x 1.5	18 - 25	20	CPG32
M40 x 1.5	22 - 32	10	CPG40
M50 x 1.5	30 - 38	5	CPG50
M63 x 1.5	34 - 44	5	CPG63