



**Kuvaus:** Perinteiseen kaapeli-asennukseen. Saadaan hyvä suojausluokka. Muoviset vastamutterit kuuluvat mukaan.

**Materiaali:** Runko polyamidi PA6 ja tiiviste neopreeniä.

**Lämpötilojen kestävyys:** -20°C ... +100°C.

**Syttyvyys:** V-2 UL94.

**Pintakäsittely:** RAL 7035.

**Kotelointiluokka:** IP 66

Kierre	Kaapelin halk	Pakkauskoko	Osa nro.
M12 x 1.5	3 - 6.5	100	CPG12
M16 x 1.5	5 - 10	50	CPG16
M20 x 1.5	6 - 12	50	CPG20
M25 x 1.5	13 - 18	50	CPG25
M32 x 1.5	18 - 25	20	CPG32
M40 x 1.5	22 - 32	10	CPG40
M50 x 1.5	30 - 38	5	CPG50
M63 x 1.5	34 - 44	5	CPG63