



Descrizione: Pressacavo tradizionale. Conosciuto per la eccellente tenuta a trazione, fornendo elevata classe di protezione. Le ghiera in plastica per il fissaggio sono incluse nella fornitura.

Materiale: Corpo pressacavo in poliammide PA6, guarnizione in neoprene.

Resistenza alla temperatura: -20°C to +100°C.

Infiammabilità: V-2 according to UL94.

Finitura: RAL 7035.

Protezione: IP 66

Filettatura	Dimensione cavo	Quantità imballaggio	Articolo n.
M12 x 1.5	3 - 6.5	100	CPG12
M16 x 1.5	5 - 10	50	CPG16
M20 x 1.5	6 - 12	50	CPG20
M25 x 1.5	13 - 18	50	CPG25
M32 x 1.5	18 - 25	20	CPG32
M40 x 1.5	22 - 32	10	CPG40
M50 x 1.5	30 - 38	5	CPG50
M63 x 1.5	34 - 44	5	CPG63