



**Beskrivelse:** Tradisjonell kabel tilbehør. Kjent for utmerket strekk avlastning selv om den har høyere beskyttelses klasse.

**Materiale:** Polyamide PA6, og pakning i neopren.

**Temperaturbestandighet:** -20°C to +100°C.

**Brennbarhet:** V-2 i hht. UL94.

**Overflatebehandling:** RAL 7035.

**Tetthetsgrad:** IP 66

Gjenger	Kabel tverrsnitt	Pakn. Antall	Artikkel nr.
M12 x 1.5	3 - 6.5	100	CPG12
M16 x 1.5	5 - 10	50	CPG16
M20 x 1.5	6 - 12	50	CPG20
M25 x 1.5	13 - 18	50	CPG25
M32 x 1.5	18 - 25	20	CPG32
M40 x 1.5	22 - 32	10	CPG40
M50 x 1.5	30 - 38	5	CPG50
M63 x 1.5	34 - 44	5	CPG63