



Opis: Tradycyjny osprzęt kablowy. Znany z doskonałego zmniejszania naprężenia nawet przy zapewnieniu wysokiej klasy ochrony. Plastikowe przeciwnakrętki do mocowania są uwzględnione w dostawie.

Materiał: Korpus elementu wykonany jest z poliamidu PA6, uszczelka wykonana jest z neoprenu.

Odporność na temperaturę: -20°C do +100°C.

Zapalność: V-2 zgodnie z UL94.

Wykończenie: RAL 7035.

Zabezpieczenie: IP 66

Gwint	Rozmiar kabla	Ilość sztuk w zestawie	Nr pozycji
M12 x 1.5	3 - 6.5	100	CPG12
M16 x 1.5	5 - 10	50	CPG16
M20 x 1.5	6 - 12	50	CPG20
M25 x 1.5	13 - 18	50	CPG25
M32 x 1.5	18 - 25	20	CPG32
M40 x 1.5	22 - 32	10	CPG40
M50 x 1.5	30 - 38	5	CPG50
M63 x 1.5	34 - 44	5	CPG63