



Descriere: Accesoriu clasic pentru cablu. Cunoscut pentru o excelentă maleabilitate, oferind o înaltă clasă de protecție. Piulițe de plastic pentru fixare sunt incluse în livrare.

Material: Corpul din poliamidă PA6 și etanșarea din neopren.

Temperatură de rezistență: -20°C până la +100°C.

Inflamabilitate: V-2 corespunzător cu UL94.

Finisaj: RAL 7035.

Protecție: IP 66

Filet	Dimens. cablu	Cantitate pachet	Nr. articol
M12 x 1.5	3 - 6.5	100	CPG12
M16 x 1.5	5 - 10	50	CPG16
M20 x 1.5	6 - 12	50	CPG20
M25 x 1.5	13 - 18	50	CPG25
M32 x 1.5	18 - 25	20	CPG32
M40 x 1.5	22 - 32	10	CPG40
M50 x 1.5	30 - 38	5	CPG50
M63 x 1.5	34 - 44	5	CPG63