



Beskrivning: Traditionell kabelgenomföring, med god dragavlastning och hög IP klass.

Material: Kropp: Polyamid PA6. Tätning: Neopren.

Temperertålighet: -20°C till +100°C.

Flamsäkerhet: UL94 V-2.

Ytbehandling: RAL 7035.

Kapslingsklass: IP 66

Gänga	Kabelstorlek	Antal per förpackning	Artikelnummer
M12 x 1.5	3 - 6.5	100	CPG12
M16 x 1.5	5 - 10	50	CPG16
M20 x 1.5	6 - 12	50	CPG20
M25 x 1.5	13 - 18	50	CPG25
M32 x 1.5	18 - 25	20	CPG32
M40 x 1.5	22 - 32	10	CPG40
M50 x 1.5	30 - 38	5	CPG50
M63 x 1.5	34 - 44	5	CPG63