

Connection busbar support

Tilslutnings samleskinne støtte

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Beskrivelse: Tilslutnings samleskinne støtte med integreret klemkasse (1.5 - 16 mm²) til indføring eller til udboring af samleskinnen med interne skruehuller. Kan også anvendes som center støtte.

Nominal spænding: 690 V.

Nominal strøm: 63 A.

Nominal frekvens: 50/60 Hz.

Nominal isolationsspænding U_i: 1000 V.

Nominal overspænding U_{imp}: 6 kV.

Kortslutningsmodstand: 14 kA (maks. 400 mm afstand mellem støtter).

Effektfordeling 80% af nominal strøm: 0.5 W.

Dimensioner: 20 × 202 × 87 mm.

Pakke størrelse: 10 stk.

Godkendelser:

Antal poler	For samleskinner	Artikelnr.
3	12, 20, 30 × 5, 10	01484