

Connection busbar support

Suporte de barramento de ligação



Descrição: Suporte de barramento de ligação com terminais integrados (1.5 - 16 mm²) para alimentação ou derivação do barramento com orifícios de parafusos internos. Também pode ser utilizado como suporte central.

Tensão nominal: 690 V.

Corrente nominal: 63 A.

Frequência nominal: 50/60 Hz.

Tensão nominal de isolamento Ui: 1000 V.

Pico de tensão nominal Uimp: 6 kV.

Curto-circuito suportável: 14 kA (máx. 400 mm de distância entre suportes).

Poder de dissipação de 80% da corrente nominal: 0.5 W.

Dimensões: 20 × 202 × 87 mm.

Quantidade por embalagem: 10 unid.

Aprovações:

Nr Polos	Para barramentos	Ref.
3	12, 20, 30 × 5, 10	01484