

Connection terminal plate

Aansluitklemmenplaat



Omschrijving: Aansluitklemplaat, 3-polig, met afdekkap.

Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Nominale spanning: 690 V.

Nominale piekstroom (I_{pk}), max.: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Verpakkingseenheid: 1 stuks.

Goedkeuringen: CSA, UL, GL.

Breedte	Voor gebruik tot max.	Aansluiting	Item nr.
54	300 A	6 - 50 mm ² , lam. Cu. 7 × 4 ... 9 × 10	01240
81	440 A	35 - 120 mm ² , lam. Cu. 12 × 4 ... 15.5 × 10	01243