

Connection terminal plate

Liitântäterminaalilevy



Kuvaus: Liitântäterminaalilevy, 3-napainen, mukana suojakupu.

Kiskolle: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10.

Nimellisjännite: 690 V.

Oikosulkuvirta Ipk: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Pakkaus koko: 1 kpl.

Hyväksynät: CSA, UL, GL.

Leveys	Maksimi käyttö	Liitântä	Osa nro.
54	300 A	6 - 50 mm ² , lam. Cu. 7 x 4 ... 9 x 10	01240
81	440 A	35 - 120 mm ² , lam. Cu. 12 x 4 ... 15.5 x 10	01243