

# Connection terminal plate

Plaque de borne de connexion



**Description:** Plaque de borne de connexion, 3 bornes, avec capuchon d'obturation.

**Pour les barres omnibus:** 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

**Tension nominale:** 690 V.

**Courant nominal de crête IPK admissible max:** 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

**Unité de livraison:** 1 pièce.

**Homologations:** CSA, UL, GL.

Largeur	Pour utiliser jusqu'à max.	Connection	Référence
54	300 A	6 - 50 mm <sup>2</sup> , lam. Cu. 7 × 4 ... 9 × 10	01240
81	440 A	35 - 120 mm <sup>2</sup> , lam. Cu. 12 × 4 ... 15.5 × 10	01243