

Connection terminal plate

Piastra con morsetti di collegamento



Descrizione: Piastra con morsetti di collegamento, 3 poli senza tappo di copertura.

Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Tensione nominale: 690 V.

Corrente nominale di picco I_{pk max}: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Quantità nell'imballaggio: 1 pz.

Approvazioni: CSA, UL, GL.

| Larghezza | Per uso fino a max. | Connessione | Articolo n. |
|-----------|---------------------|--|-------------|
| 54 | 300 A | 6 - 50 mm ² , lam. Cu. 7 × 4 ... 9 × 10 | 01240 |
| 81 | 440 A | 35 - 120 mm ² , lam. Cu. 12 × 4 ... 15.5 × 10 | 01243 |