

Connection terminal plate

Tilkoblingsterminalplate



Beskrivelse: Tilkoblingsterminalplate, 3-pols, med deksel.

For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Nominell spenning: 690 V.

Nominell topp tåler maksimal strøm: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Pakning: 1 stk.

Godkjenninger: CSA, UL, GL.

Bredde	For bruk opp til maks.	Tilkobling	Artikkel nr.
54	300 A	6 - 50 mm ² , lam. Cu. 7 × 4 ... 9 × 10	01240
81	440 A	35 - 120 mm ² , lam. Cu. 12 × 4 ... 15.5 × 10	01243