

Connection terminal plate

Placa de terminal de ligação



Descrição: Placa de terminal de ligação, 3 polos, com tampa de proteção.

Para barramentos: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Tensão nominal: 690 V.

Corrente admissível de pico nominal, Ipk máx.: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Quantidade por embalagem: 1 unid.

Aprovações: CSA, UL, GL.

Largura	Para uso até no máx.	Conexão	Ref.
54	300 A	6 - 50 mm ² , lam. Cu. 7 × 4 ... 9 × 10	01240
81	440 A	35 - 120 mm ² , lam. Cu. 12 × 4 ... 15.5 × 10	01243