

# Connection terminal plate

Placă terminală de conectare



**Descriere:** Placă terminală de conectare, cu 3 poli, cu capac.

**Pentru busbar:** 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

**Tensiune nominală:** 690 V.

**Curent admisibil nominal de vârf I<sub>pk</sub> max:** 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

**Cantitate pachet:** 1 buc.

**Aprobări:** CSA, UL, GL.

Lățime	Pentru utilizare până la capacitate max.	Conexiune	Nr. articol
54	300 A	6 - 50 mm <sup>2</sup> , lam. Cu. 7 × 4 ... 9 × 10	01240
81	440 A	35 - 120 mm <sup>2</sup> , lam. Cu. 12 × 4 ... 15.5 × 10	01243