

# Connection terminal plate

Placa de bornas de conexión



**Descripción:** Placa de bornas de conexión, 3 polos, con tapa de cubierta.

**Para barras:** 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

**Voltaje nominal:** 690 V.

**Ip<sub>k</sub> máx. de pico de corriente nominal no disruptiva:** 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

**Cantidad por embalaje:** 1 unidad.

**Certificaciones:** CSA, UL, GL.

Ancho	Para uso de hasta max.	Conexión	Ref.
54	300 A	6 - 50 mm <sup>2</sup> , lam. Cu. 7 × 4 ... 9 × 10	01240
81	440 A	35 - 120 mm <sup>2</sup> , lam. Cu. 12 × 4 ... 15.5 × 10	01243