

Connection terminal plate

Platta för anslutningsplint



Beskrivning: Platta för anslutningsplint, trepolig, med skyddskåpa.

För skensystem: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Nominell spänning: 690 V.

Nominell toppmotståndsström I_{pk} max: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Leveransförpackning: 1 st.

Godkännanden: CSA, UL, GL.

Bredd	För användning upp till	Anslutning	Artikelnummer
54	300 A	6 - 50 mm ² , lam. Cu. 7 × 4 ... 9 × 10	01240
81	440 A	35 - 120 mm ² , lam. Cu. 12 × 4 ... 15.5 × 10	01243