

# Copper busbars

Kobbersamleskinner

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



**Beskrivelse:** Tinnbelagte Cu-samleskinner. Cu-samleskinnen er effektivt beskyttet mot aggressive medier.

**Materiale:** Cu-ETP R300 (EN13601), tinnbelagt.

**Lengde:** 2400 mm.

**Pakning:** 1 stk.

**Godkjenninger:** CSA, UL, GL.

Modell	Tverrsnitt	Strøm ved 30 K	Artikkel nr.
12 x 5	60 mm <sup>2</sup>	200 A	01618
15 x 5	75 mm <sup>2</sup>	250 A	01619
20 x 5	100 mm <sup>2</sup>	320 A	01620
25 x 5	125 mm <sup>2</sup>	400 A	01621
30 x 5	150 mm <sup>2</sup>	450 A	01622
12 x 10	120 mm <sup>2</sup>	360 A	01623
20 x 10	200 mm <sup>2</sup>	520 A	01624
30 x 10	300 mm <sup>2</sup>	630 A	01625