

Copper busbars

Szyny miedziane



Opis: Szyny miedziane ocynowane. Szyny miedziane są skutecznie chronione przed agresywnymi chemicznie substancjami.

Materiał: Cu-ETP R300 (EN13601), ocynowana.

Długość: 2400 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.

Zatwierdzenia: CSA, UL, GL.

| Model | Przekrój poprzeczny | Prąd przy 30 K | Nr pozycji |
|---------|---------------------|----------------|------------|
| 12 × 5 | 60 mm ² | 200 A | 01618 |
| 15 × 5 | 75 mm ² | 250 A | 01619 |
| 20 × 5 | 100 mm ² | 320 A | 01620 |
| 25 × 5 | 125 mm ² | 400 A | 01621 |
| 30 × 5 | 150 mm ² | 450 A | 01622 |
| 12 × 10 | 120 mm ² | 360 A | 01623 |
| 20 × 10 | 200 mm ² | 520 A | 01624 |
| 30 × 10 | 300 mm ² | 630 A | 01625 |