

Copper busbars

Kopparsamlingskenor

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Beskrivning: Tennpläterade Cu-samlingskenor. Cu-samlingskenan är effektivt skyddad mot starka medel.

Material: Cu-ETP R300 (EN13601), tennpläterad.

Längd: 2400 mm.

Leveransförpackning: 1 st.

Godkännanden: CSA, UL, GL.

Model	Tvärsnitt	Ström vid 30 K	Artikelnummer
12 x 5	60 mm ²	200 A	01618
15 x 5	75 mm ²	250 A	01619
20 x 5	100 mm ²	320 A	01620
25 x 5	125 mm ²	400 A	01621
30 x 5	150 mm ²	450 A	01622
12 x 10	120 mm ²	360 A	01623
20 x 10	200 mm ²	520 A	01624
30 x 10	300 mm ²	630 A	01625