

CrossBoard connection module

Módulo de ligação CrossBoard



Descrição: Módulo de ligação de 16 mm², 3 polos com terminais de mola integrados de 1.5 - 16 mm². Tampa de proteção incluída.

Tensão nominal: 690 V.

Corrente nominal: 63 A.

Potência dissipada a 80% de carga: 2.9 W.

Dimensões: 22.5 × 160 × 115 mm.

Quantidade por embalagem: 1 unid.

Aprovações: IEC, UL.

Ref.
01592