

CrossBoard connection module

Modul de conectare CrossBoard



Descriere: Modul de conectare de 16 mm², cu terminale elastice integrate de 1.5 - 16 mm². Capac inclus.

Tensiune nominală: 690 V.

Curent nominal: 63 A.

Putere de disipare la 80% din încărcare: 2.9 W.

Dimensiuni: 22.5 × 160 × 115 mm.

Cantitate pachet: 1 buc.

Aprobări: IEC, UL.

Nr. articol

01592
