


CrossBoard mounting platform

Plataforma de montagem CrossBoard

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Descrição: Sistema de distribuição de energia modular com 3 polos e proteção contra o toque. Plataforma de montagem para todos os componentes CrossBoard.

Tensão nominal: 690 V.

Corrente nominal: 125 A.

Potência dissipada a 80% de carga: 3.4 W (11225), 6 W (11405).

Quantidade por embalagem: 1 unid.

Aprovações: IEC, UL.

Altura	Largura	Ref.
160	225	11225
160	405	11405