

# ECH(T)

Lämmitin termostaatilla tai ilman

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



**Kuvaus:** Kaksoeristetty lämmitin kondensation ehkäisyyn. Pikakiinnityksellä 35 mm DIN-kiskoon EN50022:n mukaisesti. Pintalämpötila on alhainen. Termostaatilla varustettu (ECHT) on plug-in termostaatti joten lisäjohtotusta ei tarvita ( päällekytkentä 5 °C ja poiskytkentä 15 °C).

**Lämmitin:** PTC vastus, lämpötilarajoitus.

**Materiaali:** Muovi, UL94 V-0.

**Käyttölämpötila:** -45 °C ... +70 °C. Lämmitysteho ympäristön lämpötila 20 °C.

**Kytkenä:** 4 ruuviliitintä 2.5 mm<sup>2</sup>, kiristys 0.8 Nm.

**Kotelointiluokka:** IP 20, luokka II.

**Hyväksynät:** CE, EAC.

**Pintakäsittely:** Musta.

**Pakkaus koko:** 1 lämmitin.

Kapasiteetti (W)	Käynnistysvirta (A)	L (mm)	Jännite (V)	Paino (kg)	Osa nro.
50	2.5	110	120-240 V AC	0.35	ECH50
100	4.5	110	120-240 V AC	0.35	ECH100
150	8.0	150	120-240 V AC	0.50	ECH150
50	2.5	110	120-240 V AC	0.35	ECHT50
100	4.5	110	120-240 V AC	0.35	ECHT100
150	8.0	150	120-240 V AC	0.50	ECHT150

*Toiminta alle 140VAC jännitteellä alentaa tehokkuutta noin 10 %. Muille jännitteille pyydettyäessä.*