

ECH(T)

Kompakt varmeeinheit med/uten termostat

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



Beskrivelse: Dobbelt isolert vertikal varmeeinheit for å hindre kondensering. Montasje klips for 35mm DIN skinne (EN60715). Varmeenheten er trygg å ta på. Termostaten (ECHT) inkluderer en plugg-inn termostat, derfor trenger den ikke noen tilleggs kavbling (start temperatur på 5 °C, og skru-av temperatur på 15 °C).

Varmeelement: PTC resistor, temperatur begrensende.

Materiale: Plast i hht. UL94 V-0.

Driftstemperatur: -40 °C til +70 °C. Varme kapasiteten er for en omgivelses temperatur på 20 °C.

Tilkobling: Terminal for 2.5 mm², moment 0.8 Nm maks.

Tetthetsgrad: IP 20, Klasse II (dobbelt isolert).

Godkjenninger: CE, EAC.

Overflatebehandling: Sort.

Pakning: 1 stk.

Varme Kapasitet (W)	Startstrøm (A)	L (mm)	Spenning (V)	Vekt (kg)	Artikkel nr.
50	2.5	110	120-240 V AC	0.35	ECH50
100	4.5	110	120-240 V AC	0.35	ECH100
150	8.0	150	120-240 V AC	0.50	ECH150
50	2.5	110	120-240 V AC	0.35	ECHT50
100	4.5	110	120-240 V AC	0.35	ECHT100
150	8.0	150	120-240 V AC	0.50	ECHT150

Spenningsområde: min. 110 V - max 265 V. Ved driftspenning under 140 V AC reduseres ytelsen med ca. 10%.