

# ECH(T)

Nagrzewnica kompaktowa z lub bez termostatu

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



**Opis:** Nagrzewnica pionowa podwójnie izolowana eliminuje problem kondensacji pary wodnej. Zacisk montażowy do 35 mm szyny DIN (EN60715). Nagrzewnica bezpieczna w dotyku, temperatury obudowy nagrzewnicy nie przekraczają 80°C, z wyjątkiem górnej kratki ochronnej. Nagrzewnica z termostatem (ECHT) posiada podłączany termostat i nie wymaga dodatkowego okablowania. Temperatura początkowa: 5°C, temperatura wyłączenia: 15°C.

**Element grzewczy:** Rezystor PTC, ograniczający temperaturę.

**Materiał:** Plastik zgodnie z UL94 V-0.

**Temperatura robocza:** Od -45 °C do +70 °C. Moc cieplna przy temperaturze otocznia 20°C.

**Połączenie:** Złącz stykowe 2.5 mm<sup>2</sup>, maksymalny moment 0.8 Nm

**Zabezpieczenie:** IP 20, klasa II (podwójna izolacja).

**Zatwierdzenia:** CE, EAC.

**Wykończenie:** Czarny.

**Ilość sztuk w zestawie:** 1 szt.

Wydajność grzewcza (W)	Prąd rozruchowy (A)	L (mm)	Napięcie (V)	Waga (kg)	Nr pozycji
50	2.5	110	120-240 V AC	0.35	ECH50
100	4.5	110	120-240 V AC	0.35	ECH100
150	8.0	150	120-240 V AC	0.50	ECH150
50	2.5	110	120-240 V AC	0.35	ECHT50
100	4.5	110	120-240 V AC	0.35	ECHT100
150	8.0	150	120-240 V AC	0.50	ECHT150

*Zakres napięć: min. 110V - maks. 265V. Przy pracy pod napięciem poniżej 140V AC zmniejsza się wydajność grzewcza o około 10%.*