

# ECH(T)

Värmeelement med/utan termostat, kompakt



**Beskrivning:** Värmelement för vertikalt montage. Förebygger kondensation. Låg yttemperatur (EJ ovansida). Fäste för 35 mm DIN-skena (EN 60715). Används vid max. 90% RF. ECH: styrs över extern termostat och/eller hygrostat. 4-polig anslutning, ECHT: förmonterad plug-in termostat, startar vid +5 °C och bryter vid +15 °C. 2-polig anslutning.

**Värmeelement:** PTC-motstånd, temperaturanpassad effektreglering.

**Material:** Plast (UL94 V0).

**Driftomr. temperatur:** -40 °C till +70 °C. Värmeeffekten är vid +20 °C omgivningstemperatur.

**Anslutning:** Skruvanslutning, 2,5 mm<sup>2</sup>. Åtdragningsmoment: max. 0.8Nm.

**Kapslingsklass:** IP 20. Klass II (dubbelisolerad).

**Godkännanden:** CE, EAC.

**Ytbehandling:** Svart.

**Leveransförpackning:** 1 st.

Värmeeffekt (W)	Startström (A)	L (mm)	Spänning (V)	Vikt (kg)	Artikelnummer
50	2.5	110	120-240 V AC	0.35	ECH50
100	4.5	110	120-240 V AC	0.35	ECH100
150	8.0	150	120-240 V AC	0.50	ECH150
50	2.5	110	120-240 V AC	0.35	ECHT50
100	4.5	110	120-240 V AC	0.35	ECHT100
150	8.0	150	120-240 V AC	0.50	ECHT150

Spänning under 140VAC reduceras verkningsgraden med ~10%.