



Beskrivelse: Højtydende varmeeenhed for at undgå kondens. Blæseren bistår den naturlige konvektion for en bedre varmefordeling. Dobbelt isoleret. For lodret montering. Montering for 35 mm DIN-skinne (EN60715). Beskyttet mod overophedning i tilfælde af blæser svigt, automatisk nulstilling. Termostat kontrol lampe.

Materiale: Plast iht UL94 V-0.

Indstillings område: 0 °C til 60 °C.

Varme element: PTC modstand. temperaturbegrænsning.

Levetid på blæsere: 50000 h ved 25 °C.

Driftstemperatur: -45 °C til +70 °C.

Tilslutning: 2 pol klemmer 2.5 mm² drejningsmoment 0.8 Nm max.

Tæthedegrad: IP 20 / Klasse II (dobbeltisoleret).

Godkendelser: CE, EAC.

Overfladebehandling: Lys Grå.

Pakke størrelse: 1 stk.

Kapacitet (W)	Startstrøm (A)	Spænding (V)	Vægt (kg)	Artikelnr.
550	13.0	220-240 V AC, 50/60 Hz	1.05	ECR550

Spænding (V): 100-120 V AC kan fås ved forespørgsel.