



Omschrijving: Hoogpresterend verwarmingselement. Voorkomt condensatie. De ventilator helpt de natuurlijke convectie voor een snelle verdeling van de warmte. Dubbel geïsoleerd. Montage clip voor 35 mm DIN-rail (EN60715). Temperatuur beveiliging om te beschermen tegen oververhitting in geval van een ventilator storing, automatische reset. Thermostaat controle lamp.

Materiaal: Kunststof, volgens UL94 V-0 certificering.

Instelbereik: 0 °C tot 60 °C.

Verwarmings element: PTC weerstand, beveiligd tegen oververhitting.

Levensduur: 50.000 h bij 25 °C.

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +70 °C.

Aansluiting: 2 polige terminal 2.5 mm², draaimoment 0.8 Nm max.

Beschermingsklasse: IP 20 / Klasse II (dubbel geïsoleerd).

Goedkeuringen: CE, EAC.

Afwerking: Licht grijs.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Capaciteit (W)	Aanloopstroom (A)	Voltage (V)	Gewicht (kg)	Item nr.
550	13.0	220-240 V AC, 50/60 Hz	1.05	ECR550

Voltage (V): 100-120 C AV op aanvraag.