



Descriere: Rezistență de încălzire de înaltă performanță împotriva condensului. Ventilatorul ajută la o transmitere naturală pentru o mai bună distribuție a căldurii. Dublă izolație. Pentru instalare verticală. Montare pe șine DIN de 35 mm (EN60715). Decuplare de siguranță care să prevină supraîncălzirea în cazul nefuncționării ventilatorului. Termostat cu indicator luminos.

Material: Plastic conform UL94 V-0.

Gama de setări: De la 0 °C la 60 °C.

Element încălzire: Rezistor PTC, cu limitare a temperaturii.

Durată viață ventilator: 50.000 h la 25 °C.

Temperatură de exploatare: Între -40 °C și +70 °C.

Conexiune: 2 poli terminali 2.5mm² cuplu de torsiune de max 0.8 Nm.

Protecție: IP 20 / Clasa II (dublă izolat).

Aprobări: CE, EAC.

Finisaj: Gri deschis.

Cantitate pachet: 1 bucată.

Capacitate (W)	Curent pornire (A)	Tensiune (V)	Greutatea (kg)	Nr. articol
550	13.0	220-240 V AC, 50/60 Hz	1.05	ECR550

Tensiune (V): La cerere 100-120V AC.