



Kuvaus: Esiaseteltu termostaatti (avautuva kosketin, pun) lämmittimien ohjaukseen. Termostaatti (sulkeutuva kosketin, sin) suodatintuulettimien, lämmönvaihtimien ja merkinantolaitteiden ohjaukseen. Pikakiinnitys 35 mm DIN-kiskoon, EN 50022. Kiinteäasetuksinen.

Materiaali: Muovi, UL94 V-0.

Kytentäkapasiteetti: 250 V AC, 5 (1.6) A. 120 V AC, 10 (2) A. 24 V DC, 30 W. Induktiivisen kuorman arvot suluissa. Käynnistysvirta 16 A (AC) 10s.

Käyttölämpötila: -40 °C ... +80 °C.

Huoltoikä: > 100,000.

Kytentä: 2-napainen liitin 2.5 mm², kiristys 0.8 Nm maksimi.

Kotelointiluokka: IP 20.

Hyväksynnät: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Pintakäsittely: Vaalean harmaa.

Pakkaus koko: 1 kappale.

Kuvaus	Kytkee lämmityksen (°C)	Katkaisee lämmityksen (°C)	Osa nro.
Sulkukosketin	+35	+25	EFR201
Avauskosketin	+5	+15	EFR202