



Beskrivelse: Termostat (normalt lukket, rød) til styring av varme enheter. Termostat (normalt åpen, blå) til styring av filtervifter, varmevekslere eller signaleenheter. Montasje klips til 35 mm DIN-skinne, EN 50022. Fast innstilling.

Materiale: AC 250 V 10 A (ohmsk belastning), 24 V DC 30 W. Driftslevetid >100.000 Sykluser.

Bryterkapasitet: 2-polet klemme til 2.5 mm².

Driftstemperatur: -40 °C til +80 °C.

Levetid: VDE- og UL-ansøgning under behandling. CE.

Tilkobling: 2 polet terminal for 2.5 mm², moment 0.8 Nm max.

Tetthetsgrad: IP 20.

Godkjenninger: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Overflatebehandling: Lyse grå.

Pakning: 1 stk.

| Beskrivelse | Slå på temperaturen (°C) | Slå av temperaturen (°C) | Artikkel nr. |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Kontakt som vanligvis er åpen | +35 | +25 | EFR201 |
| Kontakt som vanligvis er lukket | +5 | +15 | EFR202 |