



Beskrivning: Förinställd termostat av bimetalld typ. Röd, EFR202 (NC) för reglering av värmeelement. Blå, EFR201 (NO) för reglering av fläktar eller signalutrustning. Fäste för 35mm DIN-skena (EN 60715). Används vid max. 90% RF.

Material: Plast, UL94 V0.

Brytkapacitet: 250 V AC, 5/(1,6) A. 120 V AC, 10/(2) A. 24 V DC, 30 W. Induktiv last inom parentes.

Driftomr. temperatur: -40 °C till +80 °C.

Livslängd: > 100.000 cykler.

Anslutning: 2-polig skruvanslutning, 2,5mm². Åtdragningsmoment: max. 0.8 Nm.

Kapslingsklass: IP 20.

Godkännanden: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Ytbehandling: Ljusgrå.

Leveransförpackning: 1 st.

Beskrivning	Temperaturstyrd brytare (°C)	Temperaturstyrd brytare (°C)	Artikelnummer
Normalt öppen kontakt	+35	+25	EFR201
Normalt sluten kontakt	+5	+15	EFR202