



Beskrivelse: Kompakt varmeenhed for lodret montage. Forebygger kondens. Monteres på 35 mm DIN Skinne (EN60715). Kontakt nVent HOFFMAN for UL-version.

Varme element: PTC selvregulerende.

Materiale: Plast, anodiseret aluminiumsprofil.

Driftstemperatur: -45 °C til +70 °C. Varmekapacitet ved omgivelsestemperatur 20 °C.

Tilslutning: 3 × 0.5 mm² (300 mm) silikonekabel. For UL elementer 3XAWG20 (300 mm) cable.

Tæthedegrad: IP 44 / Klasse I (jordet).

Godkendelser: CE, EAC.

Pakke størrelse: 1 stk.

Kapacitet (W)	Startstrøm (A)	L (mm)	Spænding (V)	Vægt (kg)	Artikelnr.
10	1.0	52	120-240 V AC/DC	0.15	EGK010
20	2.5	60	120-240 V AC/DC	0.15	EGK020
30	3.0	70	120-240 V AC/DC	0.15	EGK030

* min / max spændings værdier for 120-240V varmelegemer er 110/265V, Hvis der opereres med spændinger under 140V AC / DC reduceres effektivitet med ca. 10%.