



Kuvaus: Pieni puolijohdelämmitin asennus pystryasentoon kondensoinnin ehkäisemiseksi. Kiinnike 35 mm DIN-kiskolle (EN60715). Jos tarvitset UL-version, ota yhteyttä nVent HOFFMANiin.

Lämmitin: PTC-vastus.

Materiaali: Muovi ja eloksoitu alumiiniprofiili.

Käyttölämpötila: -45 °C ... +70 °C. Lämmitysteho on ilmoitettu 20 °C lämpötilassa.

Kytkenä: 3 x 0,5 mm² (300 mm) silikonikaapeli. UL 3xAWG20 (300 mm) kaapeli.

Koteloitusluokka: IP 44, luokka I (maadoitettu).

Hyväksynät: CE, EAC.

Pakkaus koko: 1 kappale.

Kapasiteetti (W)	Käynnistysvirta (A)	L (mm)	Jännite (V)	Paino (kg)	Osa nro.
10	1.0	52	120-240 V AC/DC	0.15	EGK010
20	2.5	60	120-240 V AC/DC	0.15	EGK020
30	3.0	70	120-240 V AC/DC	0.15	EGK030

Min/max jännitealue 120-240V lämmitimille on 110-265V, toiminta alle 140VAC/DC pienentää lämmitystehoa noin 10%