



Beskrivning: Kompakt värmelement för vertikalt montage. Förebygger kondensation. Fäste för 35 mm DIN-skena (EN 60715). Kontakta nVent HOFFMAN för UL-version.

Värmelement: PTC-motstånd.

Material: Plast och anodiserad aluminium.

Driftomr. temperatur: -45 °C till +70 °C. Värmekapaciteten är vid +20 °C omgivningstemperatur.

Anslutning: 300 mm (3 × 0,5 mm²) silikonkabel. För UL element: 3xAWG20, 300 mm kabel.

Kapslingsklass: IP 44 / Klass I (jordad).

Godkännanden: CE, EAC.

Leveransförpackning: 1 st.

Effekt (W)	Startström (A)	L (mm)	Spänning (V)	Vikt (kg)	Artikelnummer
10	1.0	52	120-240 V AC/DC	0.15	EGK010
20	2.5	60	120-240 V AC/DC	0.15	EGK020
30	3.0	70	120-240 V AC/DC	0.15	EGK030

* 120-240VAC (Min. 110VAC, max. 265VAC). Spänning under 140VAC reduceras verkningsgraden med ~10%.