



Beskrivelse: Varmeelement med blæser kan monteres som ønsket, men helst i lodret position for at forhindre kondens. Ventilatoren bistår den naturlige konvektion for hurtig distribution af varmen i større skabe. Monteringsclips til 35mm DIN-skinne (EN60715).

Varme element: PTC-enhed , selvregulerende og temperaturbegrænsende.

Levetid på blæsere: 50.000 t ved 25 °C.

Materiale: Plast, anodiseret aluminiumsprofil.

Driftstemperatur: -40 °C til +70°C. Varmekapacitet ved omgivelsestemperatur 20 °C.

Tilslutning: Plug-in Klemmer. 2 × 0,5-2,5 mm².

Tæthedsgren: IP 20 / Klasse I (jordet).

Godkendelser: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Pakke størrelse: 1 piece.

Kapacitet (W)	Startstrøm (A)	L (mm)	Spænding (V)	Vægt (kg)	Artikelnr.
250	2.2	187	120 V AC, 50/60 Hz	1.20	
250	1.1	187	230 V AC, 50/60 Hz	1.20	
400	3.6	227	120 V AC, 50/60 Hz	1.30	
400	1.8	227	230 V AC, 50/60 Hz	1.40	