



Omschrijving: Verwarming inclusief ventilator, bij voorkeur verticaal te bevestigen om condensatie te voorkomen. De ventilator helpt de natuurlijke convectie voor een snelle verdeling van de warmte in grote behuizingen. Montage clip voor 35 mm DIN-rail (EN60715).

Verwarmings element: PTC weerstand, zelfregelend en beveiligd tegen oververhitting.

Levensduur: 50.000 h bij 25 °C.

Materiaal: Kunststof en geanodiseerd aluminium profiel.

Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +70 °C. De verwarmingscapaciteit is voor een omgevingstemperatuur van 20 °C.

Aansluiting: Terminal aansluitklem (2 × 0,5 - 2,5mm²).

Beschermingsklasse: IP 20, klasse I (geaard).

Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

| Capaciteit (W) | Aanloopstroom (A) | L (mm) | Voltage (V) | Gewicht (kg) | Item nr. |
|----------------|-------------------|--------|--------------------|--------------|----------|
| 250 | 2.2 | 187 | 120 V AC, 50/60 Hz | 1.20 | |
| 250 | 1.1 | 187 | 230 V AC, 50/60 Hz | 1.20 | |
| 400 | 3.6 | 227 | 120 V AC, 50/60 Hz | 1.30 | |
| 400 | 1.8 | 227 | 230 V AC, 50/60 Hz | 1.40 | |