



Kuvaus: Puhaltimellinen lämmitin suositellaan asennettavaksi pystyasentoon ehkäisemään kondensoitumista. Puhallin auttaa lämmön jakautumista tasaisesti isossa kaapissa. Asennuskappale DIN 35 kiskokiinnitykseen (EN60715). Maksimi pintalämpötila 70°C (EGL250), ja 85°C (EGL400).

Lämmitin: PTC vastus, itsesäätyvä, lämpörajoitus.

Tuulettimen elinikä: 50.000 h lämpötilassa 25 °C.

Materiaali: Muovi,eloksoitu alumiini profiili.

Käyttölämpötila: -40 °C ... +70 °C. Lämmitysteho on ympäristön lämpötilalle 20 °C.

Kytkenä: Plug-liitin (2 x 0,5-2,5mm²).

Kotelointiluokka: IP 20, luokka I (madoitettu).

Hyväksynät: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Pakkaus koko: 1 kappale.

Kapasiteetti (W)	Käynnistysvirta (A)	L (mm)	Jännite (V)	Paino (kg)	Osa nro.
250	2.2	187	120 V AC, 50/60 Hz	1.20	
250	1.1	187	230 V AC, 50/60 Hz	1.20	
400	3.6	227	120 V AC, 50/60 Hz	1.30	
400	1.8	227	230 V AC, 50/60 Hz	1.40	