



**Opis:** Nagrzewnica z wentylatorem, do montażu w dowolny sposób, ale najlepiej w pionie. Wentylator wspomaga naturalną wentylację w dużych obudowach. Zaczep montażowy do szyny DIN 35 mm (EN60715).

**Element grzewczy:** Termistor PTC samoregulujący i ograniczający wzrost temperatury.

**Trwałość wentylatora:** 40 000 godz. przy 25 °C.

**Materiał:** Tworzywo sztuczne i profil z anodowanego aluminium.

**Temperatura robocza:** Od -40 °C do +70 °C. Wydajność cieplna przy temperaturze otoczenia 20 °C.

**Połączenie:** Wtyk połączeniowy (2 x 0,5–2,5 mm<sup>2</sup>).

**Zabezpieczenie:** IP 20, klasa I (z uziemieniem).

**Zatwierdzenia:** Atest CE, EAC,cULus\_UL

**Ilość sztuk w zestawie:** 1 szt.

Pojemność (W)	Prąd rozruchowy (A)	L (mm)	Napięcie (V)	Waga (kg)	Nr pozycji
250	2.2	187	120 V AC, 50/60 Hz	1.20	
250	1.1	187	230 V AC, 50/60 Hz	1.20	
400	3.6	227	120 V AC, 50/60 Hz	1.30	
400	1.8	227	230 V AC, 50/60 Hz	1.40	