



**Beskrivelse:** Stor varmeanhed til lodret montage for at undgå kondens. Montage på 35 mm DIN skinne (EN60715).

**Varme element:** PTC Enhed, selvregulerende og temperaturbegrænsende.

**Materiale:** Plast og anodiseret aluminiumsprofil.

**Driftstemperatur:** -40 °C til +70 °C. Varmekapacitet er gældende ved omgivelsestemperatur 20 °C.

**Tilslutning:** Terminalforbindelse (2 × 0.5-2.5 mm<sup>2</sup>), kabelversion på forespørgsel. (500 mm).

**Tæthedegrad:** IP 20 leveret med terminaler. IP 44 ved forespørgsel (leveret med kabel).

**Godkendelser:** CE, EAC, cULus\_UL Listed.

**Pakke størrelse:** 1. stk.

Kapacitet (W)	Startstrøm (A)	L (mm)	Spænding (V)	Vægt (kg)	Artikelnr.
15	1.1	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG015
30	1.2	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG030
45	1.8	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.30	EHG045
60	2.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.45	EHG060
75	4.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG075
100	5.0	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG100
150	7.5	215	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.80	EHG150