



**Kuvaus:** Iso lämmitin asennetaan pystyasentoon kondensation estämiseksi. Kiinnitys 35mm DIN-kiskoon (EN60715).

**Lämmitin:** PTC-vastus: itsesäättyvä, lämpötilarajoitus.

**Materiaali:** Muovi, eloksoitu alumiiniprofili.

**Käyttölämpötila:** -40 °C ...+70 °C. Lämmitysteho ilmoitettu 20 °C ympäritn lämpötilassa.

**KytKentä:** Plug-in liittimet (2 x 0.5-2.5 mm<sup>2</sup>), saatavana myös kaapelilla (500 mm).

**Kotelointiluokka:** IP 20 liittimillä, IP 44 kysyttäessä (kaapelilla).

**Hyväksynät:** CE, EAC, cULus\_UL Listed.

**Pakkaus koko:** 1kpl.

Kapasiteetti (W)	Käynnistysvirta (A)	L (mm)	Jännite (V)	Paino (kg)	Osa nro.
15	1.1	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG015
30	1.2	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG030
45	1.8	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.30	EHG045
60	2.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.45	EHG060
75	4.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG075
100	5.0	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG100
150	7.5	215	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.80	EHG150