



Beskrivelse: Større varme element for montering i vertikal posisjon for å hindre kondensering. Montasje klips for 35 mm DIN skinne (EN60715).

Varmeelement: Plastikk og anodisert aluminium profil.

Materiale: Plastikk og anodisert aluminiums profil.

Driftstemperatur: -40 °C til +70 °C. Varmekapasiteten er for omgivelses temperatur 20 °C.

Tilkobling: Terminalplugg kontakt (2 x 0,5-2,5 mm²), tilgjengelig på forespørsel med tilkoblet kablet (500 mm).

Tetthetsgrad: IP 20 levert med koblingsklemmer. På forespørsel IP 44 (levert med kabel).

Godkjenninger: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Pakning: 1 stk.

| Kapasitet (W) | Startstrøm (A) | L (mm) | Spenning (V) | Vekt (kg) | Artikkel nr. |
|---------------|----------------|--------|-----------------------------|-----------|--------------|
| 15 | 1.1 | 65 | 110 - 250 V AC, 50/60 Hz | 0.25 | EHG015 |
| 30 | 1.2 | 65 | 110 - 250 V AC, 50/60 Hz | 0.25 | EHG030 |
| 45 | 1.8 | 65 | 110 - 250 V AC, 50/60 Hz | 0.30 | EHG045 |
| 60 | 2.5 | 140 | 110 - 250 V AC, 50/60 Hz | 0.45 | EHG060 |
| 75 | 4.5 | 140 | 110 - 250 V AC, 50/60 Hz | 0.55 | EHG075 |
| 100 | 5.0 | 140 | 110 - 250 V AC, 50/60 Hz | 0.55 | EHG100 |
| 150 | 7.5 | 215 | 110 - 250 V AC, 50/60 Hz | 0.80 | EHG150 |