



Opis: Duża Nagrzewnica przeciwkondensacyjna do montażu pionowego. Zaczep na szynę DIN (EN60715) 35 mm.

Element grzewczy: Termistor PTC samoregulujący i ograniczający wzrost temperatury.

Materiał: Tworzywo sztuczne i profil z anodowanego aluminium.

Temperatura robocza: Od -40 °C do +70 °C. Wydajność cieplna przy temperaturze otoczenia 20 °C.

Połączenie: Wtyk połączeniowym (2 × 0,5–2,5 mm²), na zamówienie dostępny z kablem połączeniowym (500 mm)

Zabezpieczenie: IP 20 z wtykiem. IP 44 z kablem, na zamówienie.

Zatwierdzenia: Atest CE, EAC, cULus_UL.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

Pojemność (W)	Prąd rozruchowy (A)	L (mm)	Napięcie (V)	Waga (kg)	Nr pozycji
15	1.1	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG015
30	1.2	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG030
45	1.8	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.30	EHG045
60	2.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.45	EHG060
75	4.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG075
100	5.0	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG100
150	7.5	215	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.80	EHG150