



IP 55 | TYPE 12 | IK 10; IP 66 | TYPE 4X (on request)



Seria kompaktowych obudów stojących EKDS z stali nierdzewnej z podwójnymi drzwiami, o stopniu ochrony IP 55 stanowi doskonałe rozwiązanie do instalacji w małych przestrzeniach, gdzie pojedyncze drzwi po otwarciu zajmowałyby zbyt dużo miejsca. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich możliwości montażowe. Stopień ochrony IP 55 zapewnia skuteczną ochronę komponentów wewnątrz obudowy i sprawdza się doskonale prawie w każdym środowisku, w zależności od stopnia ochrony. Dostępny jest również wariant o stopniu ochrony IP 66 jako pojedyncze drzwi z pionową przegrodą środkową.

Materiał: Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304L / AISI 316L. Korpus i zdejmowany panel tylny: 1.5 mm. Drzwi: 2 mm. Płyty dolne: 1.5 mm. Płyta montażowa: stal galwanizowana 3 mm.

Korpus: Jednoczęściowy korpus obudowy. Zintegrowane profile z otworami umożliwiającą regulację głębokości montażu płyty montażowej.

Drzwiczki: Do montażu powierzchniowego, z 4 zawiasami, z ramą z otworami co 25 mm oraz z kołkami uziemienia. Standardowe drzwi bez możliwości odwrotnego montażu.

Panel tylny: Montaż na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych. Dzielone panele tylne w obudowach o szerokości 1600 mm.

Zamek: 4-punktowy system ryglowania w drzwiach głównych oraz 2-punktowy system ryglowania w drzwiach podrzędnych. Standardowy zamek z dwupiórową wkładką 3 mm. Standardowe wkładki, bębrenki, klamki uchylne oraz uchwyty w kształcie litery T dostępne są jako akcesoria.

Płyty dolne: Jednoczęściowe płyty dolne z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalne uszczelnienie.


Uziemienie: Drzwi są wyposażone w osobne, zgrzewane kołki uziemienia. Ramę można podłączyć do uziemienia przy użyciu ECF.

Płyta montażowa: Składana i wsuwana. Regulacja głębokości co 25 mm. Płyta montażowa jest podczas dostawy przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy. Element jest montowany wewnątrz obudowy o szerokości 1600 mm. W przypadku szerokości 1600 mm dołączona jest płyta wypełniająca.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Zabezpieczenie: Wersja z podwójnymi drzwiami, zgodna z IP 55 | TYP 12 | IK 10. Indywidualne drzwi z zgrzewanym pionowym separatorem, zgodne z IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10.

Dostawa: Jednoczęściowy korpus z zamontowanymi drzwiami i panelem tylnym, płytami dolnymi i płytą montażową, w zestawie kołki uziemienia drzwi. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy, co umożliwia dopasowanie bez zdejmowania. Płyta montażowa jest przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy. Opakowanie nadaje się do recyklingu.



IP 55 | TYPE 12 | IK 10

H	S	D	h	s	Nr pozycji
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124-316
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124-316
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124-316
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164-316
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124-316
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164-316

IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10

H	S	D	h	s	Nr pozycji
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124-4X*
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124-4X*
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124-4X*
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164-4X*
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124-4X*
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164-4X*

*Indywidualne drzwi z dzielnikiem pionowym.

EKDS

Obudowa z stali nierdzewnej w wersji kompaktowej z podwójnymi drzwiami