



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Kompaktowe obudowy stojące z stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami z serii EKSS o stopniu ochrony IP 66, dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Ta seria obudów sprawdza się doskonale prawie w każdym środowisku, w zależności od stopnia ochrony.

**Materiał:** Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304 / AISI 316L. Korpus i zdejmowany panel tylny: 1.5 mm. Drzwi: 2 mm. Płyta dolna: 1.5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm.

**Korpus:** Jednoczęściowy korpus obudowy. Zintegrowane profile z otworami umożliwiającą regulację głębokości montażu płyty montażowej.

**Drzwiczki:** Do montażu powierzchniowego, z 4 zawiasami, możliwość otwierania w lewo lub w prawo. W zestawie rama drzwi o rozstawie otworów 25 mm oraz kołki uziemienia.

**Panel tylny:** Montaż na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.

**Zamek:** Zamek zewnętrzny z czterema punktami ryglowania. Standardowo montowana wkładka dwupiórowa 3 mm. Standardowe wkładki, bębniaki, uchwyty uchylne i uchwyty sztorcowe dostępne są jako akcesoria.

**Płyty dolne:** Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalne uszczelnienie.


**Płyta montażowa:** Składana i wsuwana. Regulacja głębokości w co 25 mm. Płyta montażowa jest podczas dostawy przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy.

**Uziemienie:** Drzwi są wyposażone w osobne, zgrzewane kołki uziemienia. Ramę można podłączyć do uziemienia przy użyciu ECF.

**Wykończenie:** Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

**Zabezpieczenie:** Zgodność z IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10.

**Dostawa:** Jednoczęściowy korpus z zamontowanymi drzwiami, płytą dolną i płytą montażową, w zestawie kołki uziemienia drzwi. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy. Płyta montażowa przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy. Całe opakowanie nadaje się do recyklingu.



<b>H</b>	<b>S</b>	<b>D</b>	<b>h</b>	<b>s</b>	<b>Nr pozycji</b>
1400	800	400	1294	694	EKSS14084
1400	800	400	1294	694	EKSS14084-316
1600	600	400	1494	494	EKSS16064
1600	600	400	1494	494	EKSS16064-316
1600	800	400	1494	694	EKSS16084
1600	800	400	1494	694	EKSS16084-316
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104-316
1800	600	400	1694	494	EKSS18064
1800	600	400	1694	494	EKSS18064-316
1800	800	400	1694	694	EKSS18084
1800	800	400	1694	694	EKSS18084-316
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104-316
2000	800	400	1894	694	EKSS20084
2000	800	400	1894	694	EKSS20084-316
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104-316

# EKSS

Obudowa z stali nierdzewnej w wersji kompaktowej z pojedynczymi drzwiami