

ETR200

Thermostat mécanique inverseur



Description: Thermostat à contact inverseur pour gérer la température à l'intérieur des panneaux. Bilame thermostatique. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).

Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.

Plage de réglage: 0 °C à +60 °C.

Pouvoir de coupure: Contact normalement fermé: 100-250 V c.a., 10(2) A. Contact normalement ouvert: 100-250 V c.a., 5(2) A, (en 230 V c.a. uniquement). 24 V c.c., 30 W. Les valeurs entre parenthèses concernent la charge inductive.

Humidité opérationnel: -40°C à +80 °C.

Durée de vie: > 100 000 cycles.

Raccordement: Bornier à vis pour câble (0.5 à 2.5 mm²).

Protection: IP 20.

Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Finition: RAL 7035.

Unité de livraison: 1 pièce.

Référence

ETR200
