

ETR200

Termostat



Beskrivning: Termostat med växlande kontakt av bimetalldyp för styrning av värmeelement, kylutrustning, fläktar eller signalutrustning. Fäste för 35mm DIN-skena (EN60715).

Material: Plast, UL94 V0.

Inställningsområde: 0 °C till +60 °C.

Brytkapacitet: NC: 100-250 V AC, 10/(2) A. NO:100-250 V AC, 5(2) A, endast för 230 V AC. 24 V DC: 30 W. Induktiv last inom parentes.

Driftomr. temperatur: -40 °C till +80 °C.

Livslängd: > 100.000 cykler.

Anslutning: 4-polig skruvanslutning, 2,5 mm².

Kapslingsklass: IP 20.

Godkännanden: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Ytbehandling: RAL 7035.

Leveransförpackning: 1 st.

Artikelnummer

ETR200
